



Beim Einbau der Sonderzargen mit 3D-BUK ist darauf zu achten, dass die Bandseite 3-fach beplankt, oder die Wandöffnung größer angelegt werden muss! Der Ständer darf NICHT ausgenommen werden (Eine Schwächung des Ständers ist nicht zulässig).



Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranzen evtl. auch außerhalb der Norm akzeptiert werden. Beim Einbau können Spachtelarbeiten entlang der Maulweitenkanten notwendig werden.

Umfassungszarge ungefälzt 2-teilig in der Dichtungsnut verschraubt mit Schattennut 10 x 10

Ständerwerk

Profil: 2240/0045 S

S 05.13.00.1-00